

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószeresek Sonic Cleaner AL-D, lúgos-demulgáló, Tartalom: 5l



Rendelési adatok

Rendelés száma	088015 5
GTIN	4067263733119
Árucikk kategória	01L

Leírás

Kivitel:

Garant Green Plus **ultrahangos tisztítószer** - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószerek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner **jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes**. Az egyszerű üzemben belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van. Sonic Cleaner AL-D, **lúgos demulgáló** tisztító koncentrátum univerzális ultrahangos alkalmazásokhoz és extrém hosszú élettartamhoz széles körű anyagkompatibilitással.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.

Emulziók, olajok, zsírok, húzózsírok, korrózióvédő szerek, csiszolási por, korom, tinták, tonerek, leppelő és polírozószerek.

Alkalmazható:

Gyakori anyagok, mint az acél és színesfémek, üveg, műanyag, kerámia, gumi. Nagy anyagkompatibilitás – előzetesen ellenőrizze az érzékeny felületeket.

Műszaki leírás

Tárolási hőmérséklet	20 - 80 °C
Felöltési mennyiség, folyadék	5 l
Keverési arány	3 - 10 %
pH-érték	10
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Terméknév attribútum	lúgos-demulgáló
Termék fajtája	Erős ultrahangos tisztítószer