

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 50R



Rendelési adatok

Rendelés száma	081103 50R
GTIN	4003644024186
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.

- **7 fokal dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Szabadban történő rövid idejű használathoz engedélyezett.

Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
---	------

Ház anyaga	Műanyag
Kábel kategória	H05RR-F
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel szerkezete	3G1,5
Energiaellátás	Vezetékes
Kábelhossz	50 m
Kábel színe	fekete
IP védettségi osztály	IP 44
Csatlakozó aljzatok száma	3
Névleges feszültség	250 V
Kábel anyaga	Gumi
Termék fajtája	Kábeldob