

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 25V



Rendelési adatok

Rendelés száma	081119 25V
GTIN	4003644024827
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kedvező árú teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal.

- **3 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Aljzatok **Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság** számára.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Névleges feszültség	250 V
Kábel színe	piros
IP védettség osztály	IP 20

Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel szerkezete	3G1,5
Csatlakozó aljzatok száma	4
Ház anyaga	műanyag
Kábel anyaga	PVC
Kábelhossz	25 m
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	nem
Energiaellátás	Vezetékes
Kábel kategória	H05VV-F
Termék fajtája	Kábeldob