

Garant**Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302895 13
GTIN	4067263002574
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. ADB alak.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Retes, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Külső Ø D	27 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	13
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	13
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	13

Adatlap

Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske