

**X.L...SR-D, SC3025, Váltólapka méret: 09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221933 09
GTIN	4059782505742
Árucikk kategória	28E

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	09
Típus	GG
Váltólapka ISO kód	XDLW090408-SR-D
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2,01 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	SC3025
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,3 - 2 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	260 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		