

Garant**Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel, Torx® profil: TX25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	625332 TX25
GTIN	4067263012955
Árucikk kategória	61C

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX30 mérettől 6-szöggel kulcsos rásegítéshez.

Előny:

A **Torx® profilban lévő furat** miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Teljes hossz	225 mm
Furat a Torx® profilban	igen
Torx® profil	TX25
Pengehossz	120 mm
Tartó funkció	nem
Penge anyaga	Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga	2K-Haptoprene
Felület	Nikkelezett és krómozott
hegyel	fekete

Forgatható sapka	nem
Gömbvégű fej	nem
Termék fajtája	Csavarhúzó