

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna hasítékokkal, HSK-A 63 rövid, Befogási ØD1: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308309 3
GTIN	4067263014348
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **4 hűtőcsatorna nyílással a befogófuratnál.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**Előny:**

Továbbfejlesztett hűtés közvetlenül a szerszámszárnál. **Megkönnyíti a kis szerszámátmérők kiengedését.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülék 354210 – 304755 sz.

**Műszaki leírás**

Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Külső Ø D	17 mm

Befogási $\varnothing D_1$	3 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó