

Garant**Zsugorbefogó Form ADB, hűtőcsatorna furattal, BT 50 A = 100, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303437 20
GTIN	4067263014454
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út (6Ø-től).
- 3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Külső Ø D	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Befogó szabvány	JIS B6339

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó