

**Garant****Menesztőlapos befogó, HSK-A 63 A = 100, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304309 12
GTIN	4067263014508
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**GARANT:** Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B alak és DIN 6535 HB alak szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

HSK 40 és 50, A és E alakok külön rendelésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	42 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-4

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------