

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, PSC 50 rövid, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308562 14     |
| GTIN              | 4067263014782 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

**Felhasználás:**

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz. Hűtőfolyadékcső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz. és kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Külső Ø D                 | 34 mm        |
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 14 mm        |
| Hűtőcsatorna furat        | Zárható      |
| Ø D <sub>2</sub>          | 27 mm        |
| A-méret kinyúlási hossz   | 80 mm        |
| Befogó                    | PSC 50 rövid |
| Befogó szabvány           | ISO 26623-1  |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| belső hűtés                          | igen                                |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |