

**Szerszámbefogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319017 20
GTIN	4067263201120
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	16 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
Szár Ø d ₁	20 mm
b_1	55 mm

h_6	30 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
b_2	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó