

**HOLEX****Szerszámbefogó, Form B1 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319007 50
GTIN	4067263201106
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
h <sub>5</sub>	36 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	50 mm

VDI szár színjelölése	VDI 50
I <sub>1</sub>	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó