

**Szerszámbe fogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319037 40
GTIN	4067263201243
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_2	44 mm
b_1	85 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó