

**HOLEX****Szerszámefogó alaptartó Form B5 radiális, jobbos, hosszú, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319047 40
GTIN	4067263201298
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

$h_1$	25 mm
$h_2$	25 mm
$h_5$	32,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
$b_1$	118 mm
$l_2$	44 mm
$l_1$	22 mm

Szár $\varnothing$ d <sub>1</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	75,5 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó