

**X.LT...ER-D721, GH2, Váltólapka méret: 06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221920 06
GTIN	4059782506497
Árucikk kategória	28E

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Típus	ALU
Váltólapka méret	06
Váltólapka ISO kód	XPLT060308-ER-D721
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	1,37 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	GH2
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,2 - 1,5 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	800 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	600 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		