

**X.LT...ER-D411, X500, Váltólapka méret: 09mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221930 09 |
| GTIN | 4059782505865 |
| Árucikk kategória | 28F |

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Típus | INOX; Ti |
| Váltólapka méret | 09 |
| Váltólapka ISO kód | XDLT090412-ER-D411 |
| Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$ | 2,27 mm |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm |
| Minőség | X500 |
| Szerszámanyag | HM |
| Előtolás f_z / fog | 0,3 - 1,4 mm |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 230 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 200 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 170 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | S |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |