

**X.LT...ER-D411, X500, Váltólapka méret: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221930 12
GTIN	4059782506374
Árucikk kategória	28F

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	12
Típus	INOX; Ti
Váltólapka ISO kód	XDLT120512-ER-D411
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2,73 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	X500
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,3 - 1,4 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		