

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Maximális külső Ø D_{max}	138 mm
Vágóél Ø D_c	125 mm
Váltólapka csavar	229701
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205

Vágóélek száma Z	13
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229701
---------------	--------