

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1210, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222816 GG
GTIN	4960664602605
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Előtolás f_z / fog: 0,11 – 0,44 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,11 – 0,44 mm
Típus	GG
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNMU 1205 ANER-GM
Minőség	PR1210
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		