

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222819 S
GTIN	4960664686520
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Előtolás f_z / fog: 0,06 – 0,15 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,06 – 0,15 mm
Típus	S
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNMU 1205 ANER-SM
Minőség	CA6535
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		