

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Váltólapka csavar	229700
Vágóél Ø $D_c$	80 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205
Maximális külső Ø $D_{max}$	93 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229700
---------------	--------