

Garant**XDLT 070308 ER, HB7635, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212934 INOX
GTIN	4045197581587
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	XDLT 070308 ER
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	1,58 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Előtolás f_z / fog	0,72 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		