

**Garant****XDLT 070308 TN, HB7535, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Árucikk kategória	21A

## Leírás

### Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

## Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	XDLT 070308 TN
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,58 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7535
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	0,85 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,72 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		