

Garant**XDLT 09T308 TN, HB7535, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212962 INOX
GTIN	4045197362346
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Műszaki leírás**

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	XDLT 09T308 TN
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,99 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7535
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1,15 mm
Előtolás f_z / fog	0,86 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		