

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212910 63/6
GTIN	4045197321046
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csökkentve a főorsó terhelését**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkákhoz köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	63 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,15 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP, 3,8 Nm)
Ø D ₃	47 mm
Felfogó furat Ø	27 mm

Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	46,5 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,37 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	9 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933