

Garant**XDLW 070308 SR, HB7530, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Előtolás f_z / fog: 0,72 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 070308 SR

Típus: ST900

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$: 1,58 mm**Műszaki leírás**

Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	XDLW 070308 SR
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	1,58 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7530
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Előtolás f_z / fog	0,72 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		