

**Garant****XDLT 120408 ER, HU7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212966 ALU
GTIN	4045197581723
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Előtolás  $f_z$  / fog: 1 mm

Váltólapka ISO kód: XDLT 120408 ER

Típus: ALU

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha  $a_{p,max}$ : 2,6 mm**Műszaki leírás**

Típus	ALU
Váltólapka ISO kód	XDLT 120408 ER
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2,6 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HU7810
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,8 mm
Előtolás $f_z$ / fog	1 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		