

**Síkmaró 75° MSRS, furattal, Ø D / élek száma Z: 315/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224000 315/16
GTIN	4960664533183
Árucikk kategória	25P

Leírás**Kivitel:**

Marófej normál és sűrű fogosztással.

Felhasználás:

Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	315 mm
Felfogó furat Ø	60 mm
Váltólapka csavar	229703 (T25; 7,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SP.. 1806
Maximális külső Ø D _{max}	322 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	12 mm
Teljes hossz L _{ges}	60 mm
Vágóélek száma Z	16

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	75 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229703
---------------	--------