

**Síkmaró 75° MSRS, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Árucikk kategória	25P

**Leírás****Kivitel:**

Marófej normál és sűrű fogosztással.

**Felhasználás:**

Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

**Műszaki leírás**

Maximális külső Ø $D_{max}$	132 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	12 mm
Vágóél Ø $D_c$	125 mm
Váltólapka csavar	229703 (T25; 7,5 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	60 mm
Hozzávaló váltólapka	SP.. 1806
Vágóélek száma Z	8

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	75 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229703
---------------	--------