

**Garant****XDLT 070308 ER, HB7720, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212928 HART
GTIN	4045197581549
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás  $f_z$  / fog: 0,36 mm

Váltólapka ISO kód: XDLT 070308 ER

Típus: HART

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha  $a_{p\max}$ : 1,58 mm**Műszaki leírás**

Típus	HART
Váltólapka ISO kód	XDLT 070308 ER
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,58 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,36 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
TOOLOX 44	alkalmas	140 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		