

**Síkmaró 75° MSRS, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Árucikk kategória	25P

**Leírás****Kivitel:**

Marófej normál és sűrű fogosztással.

**Felhasználás:**

Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	12 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Csavar kazettához	229704
Hozzávaló váltólapka	SP.. 1806
Váltólapka csavar	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maximális külső Ø $D_{\max}$	167 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	60 mm
Kazetta	229765

Vágóél $\varnothing D_c$	160 mm
Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	75 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229704
Szorítócsavar	229703
Kazetta	229765