

**Garant****XDLW 070308 ER, HB7720, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212932 HART
GTIN	4045197581563
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás  $f_z$  / fog: 0,36 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 070308 ER

Típus: HART

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha  $a_{p\max}$ : 1,58 mm**Műszaki leírás**

Típus	HART
Váltólapka ISO kód	XDLW 070308 ER
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,58 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,36 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		