

**Síkmaró 75° MSRS, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224000 80/4
GTIN	4960664532933
Árucikk kategória	25P

**Leírás****Kivitel:**

Marófej normál és sűrű fogosztással.

**Felhasználás:**

Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	12 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SP.. 1806
Vágóél Ø $D_c$	80 mm
Váltólapka csavar	229703 (T25; 7,5 Nm)
Csavar kazettához	229704
Kazetta	229765
Maximális külső Ø $D_{max}$	87 mm

Felfogó furat Ø	27 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	75 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229704
Szorítócsavar	229703
Kazetta	229765