

Garant**WOEX 06T304 F, HB7310, Típus: ALU**

Rendelési adatok

Rendelés száma	232760 ALU
GTIN	4045197346681
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható :

232298 / 2300 / 2302 / 2310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Forgácsolási stratégia: MTC

Előtolás f: 0,1 mm/ford.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	WOEX 06T304 F
Minőség	HB7310
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	350 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	200 m/min	N
CuZn	alkalmas	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		