

**Síkmaró 75° MSRS, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224000 80/6
GTIN	4960664532940
Árucikk kategória	25P

**Leírás****Kivitel:**

Marófej normál és sűrű fogosztással.

**Felhasználás:**

Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	12 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Maximális külső Ø D <sub>max</sub>	87 mm
Hozzávaló váltólapka	SP.. 1806
Váltólapka csavar	229703 (T25; 7,5 Nm)
Vágóélek száma Z	6

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	75 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229703
---------------	--------