

Garant**WOEX 06T304 F, HU7310, Típus: ALU**

Rendelési adatok

Rendelés száma	232750 ALU
GTIN	4045197346674
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható :

232298 / 2300 / 2302 / 2310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Forgácsolási stratégia: MTC

Előtolás f: 0,1 mm/ford.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	WOEX 06T304 F
Minőség	HU7310
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	350 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		