

Garant**OFMT 050405, HB735, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méreték szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Típus: UNI

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,5 mm
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	OFMT 050405
Minőség	HB735
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	45 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		