

Garant**TwinCut síkmaró 45° ritka osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 250/10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 213410 250/10 |
| GTIN | 4045197662866 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

Alkatrész:

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------|
| Felfogó furat Ø | 60 mm |
| Lapkacsavar alátétlapkához | 219899 |
| Teljes hossz L _{ges} SN.U lapkákhöz | 63 mm |
| Hozzávaló váltólapka | SN.U |

| | |
|---|-----------------------|
| Hozzávaló váltólapka | ON.U |
| Maximális külső $\varnothing D_{\max}$ ON.U lapkákhoz | 261,8 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 250 mm |
| Maximális külső $\varnothing D_{\max}$ SN.U lapkákhoz | 265,2 mm |
| Teljes hossz L_{ges} ON.U lapkákhoz | 61,3 mm |
| Alátétlapka | 219897 |
| Vágóélek száma Z | 10 |
| Sorozat | TwinCut |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 45 fok |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Síkmaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219898 |
| Alátétlapka | 219897 |
| Szorítócsavar | 219899 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm | 211750 3,8 |