

Garant**TwinCut síkmaró 45° ritka osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213410 80/4
GTIN	4045197605443
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kétoldalú 8 élű lapkával (ON.U) vagy 4 élű lapkával (SN.U).

Alkatrész:

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

Műszaki leírás

Maximális külső Ø D _{max} ON.U lapkákhoz	91,8 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.U
Hozzávaló váltólapka	ON.U
Lapkacsavar alátétlapkához	219899

Alátétlapka	219897
Teljes hossz L_{ges} SN.U lapkákhoz	50 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Váltólapka csavar készlet	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Maximális külső $\varnothing D_{max}$ SN.U lapkákhoz	95,2 mm
Teljes hossz L_{ges} ON.U lapkákhoz	48,3 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	TwinCut
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219898
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Szorítócsavar	219899
Alátétlapka	219897
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8