

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 50/5Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Váltólapka méret	10
Szár Ø D_s h6	32 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D_c	50 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229713