

**Sarokmaró 90° MEW, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	15
Felfogó furat Ø	16 mm
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	15 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Vágóél Ø D_c	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229714
---------------	--------