

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Árucikk kategória	250

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Gazdaságos, 4 vágóélel**

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Váltólapka méret	15
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	29 mm
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	120 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	15 mm
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar

229714