

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 32/2
GTIN	4960664648276
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:****Gazdaságos, 4 vágóélel****Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	15 mm
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka méret	15
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	130 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	40 mm
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar

229714