

**KOMET® süllyesztő, Weldon szár, Típus: M5N****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Árucikk kategória	24D

Leírás**Felhasználás:**

Hengeres fejű csavarok süllyesztésének elkészítéséhez a DIN 74 2. lapja szerint, M8-tól belső hűtéssel.

Műszaki leírás

Maximális süllyesztési mélység l	10 mm
Legkisebb $\varnothing d_{\min}$	5,3 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M5
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Süllyesztési $\varnothing D_1$ H13	10 mm
Váltólapka 216780 – 216910 sz.; 216950 sz.	10-010 / 110
Vágóélek száma Z	1
Hozzávaló váltólapka	WOEX
Váltólapkák száma	1
Teljes hossz L_{ges}	80 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1

239652 6IP1