

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méreték szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Típus: ST900

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Előtolás f_z / fog: 0,17 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,17 mm
Típus	ST900
Sarokrádiusz	0,5 mm
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	OFMT 050405 TR
Minőség	HB7525

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	350 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	160 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		