

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Árucikk kategória	250

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Gazdaságos, 4 vágóélel**

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	32 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	120 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Szár Ø $D_s$ h6	25 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Sarokmaró

---

**Tartozék**

Szorítócsavar

229713