

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Árucikk kategória	250

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Gazdaságos, 4 vágóélel**

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	10 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	29 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	120 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar

229713