

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/4Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:****Gazdaságos, 4 vágóélel****Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Váltólapka méret	15
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229714