

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 30/4Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Váltólapka méret	10
Kinyúlási hossz L_1	32 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	10 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
Vágóél Ø D_c	30 mm
Teljes hossz L_{ges}	130 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229713