

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Kinyúlási hossz L_1	30 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Váltólapka méret	10
Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Szár Ø D_s h6	20 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229713